


Motorski vod NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Broj artikla: 565369

FESTO

za spajanje motora i kontrolera krajnjih položaja CMFL.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Stupanj onečišćenja	3
Mehanička zaštita	u montiranom stanju IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 90 °C
Temperatura okoline	-50 ... 90 °C
Min. radijus savijanja kabla	65 mm
Struktura kabla	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² zaslonjeno
Duljina kabla	2,5 m
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)