


# Motorski vod NEBM-S1G9-E-10-N-S1G9

Broj artikla: 565371

FESTO

za spajanje motora i kontrolera krajnjih položaja CMFL.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Stupanj onečišćenja	3
Mehanička zaštita	u montiranom stanju IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 90 °C
Temperatura okoline	-50 ... 90 °C
Min. radijus savijanja kabla	65 mm
Struktura kabla	2x0,5 mm <sup>2</sup> +3x(2x0,14 mm <sup>2</sup> )D +1x0,14mm <sup>2</sup> zaslonjeno
Duljina kabla	10 m
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)