


# Pokrivna ploča VABB-L1-10-S

Broj artikla: 566462

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost                            |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Mjera rastera                  | 10,5 mm                               |
| Operating pressure MPa         | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Pogonski tlak                  | -0,9 ... 10 bar                       |
| Dozvola                        | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju    |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Težina proizvoda               | 10 g                                  |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno                         |
| Material cover plate           | PA                                    |