


# Priključna letva VABM-L1-10AS-M5-10

Broj artikla: 566530

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10,5 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	16
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, montaža H-profilom	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,45 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	3 Nm
Težina proizvoda	90 g
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Pneumatski priključak 5	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje