


Priključna letva VABM-L1-14W-G14-14

Broj dijela: 566652

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Mjera rastera | 16 mm |
| Maksimalni broj položaja ventila | 16 |
| Radni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Odobrenje | RCM oznaka c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Maksimalni moment zatezanja za montažu na šinu | 1.5 Nm |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila | 0.65 Nm |
| Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 1120 g |
| Priključak za kontrolni zrak 12/14 | M5 |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne šine | Kovana aluminijska legura |