

# Električna podloga VAVE-L1-1H3-LR

Broj dijela: 566717

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od obrnutog polariteta	za radni napon
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Smanjenje struje zadržavanja
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni radni napon DC	24 V
Otpor prenapona	0.8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	1.5 g
Električni priključak	2-polni Utičnica
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Vrsta montaže	Kopča
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA