

Električna priključna ploča VAVE-L1-1VS3-LP

Broj artikla: 566719

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od zamjene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V 12 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Proširena temperatura okoline	-5 - 60 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	1,6 g
Električni priključak	2-polno Utičnica
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Boja, kućište	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA