


Električna priključna ploča VAVE-L1-1L4-LR

Broj artikla: 566729

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Zaštita od zamjene polova | za pogonski napon |
| Dodatne funkcije | Gašenje iskre Smanjenje struje držanja |
| Prikaz statusa signala | LED |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Dozvola | RCM Mark |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 33,5 g |
| Presjek priključka | 0,14 mm ² |
| Električni priključak | Pletenica |
| Duljina kabla | 5 m |
| Krajevi žila | Tuljak završetka žile |
| Priključak zaštitnog vodiča | ne postoji |
| Vrsta pričvršćenja | Kopča |
| Boja, kućište | crno |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PA |