


AS-i-modul CACF-BT-AS

Broj artikla: 567035
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	46 mm x promjer 19 mm
Pokazi statusa	LED zeleni AS-i napon > 26V LED žuti AS-i napon > 18,5 V
Pogonski napon	AS-i voltage 30 V DC
Potrošnja struje	10 mA
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-25 ... 75 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	0 ... 55 °C
Feldbus sučelje, tehnika priključka	AS-i plosnati kabel / AS-i okrugli kabel
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno