

Mjerni modul CPX-CMIX-M1-1

Broj dijela: 567417

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
dijagnoza	Dijagnostika usmjerena na kanale i module
Snaga kratkog spoja	da
Dijagnoza specifična za uređaj	Podnaponski moduli Sustav za mjerenje podnapona Via local 7-segment display
Maksimalni broj modula	9
Zaslon	Zaslon sa sedam segmenata
Indikatori statusa	LED žuta = PL (naponsko opterećenje) LED crvena = greška
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Premošćivanje nestanka struje	10 ms
Potrošnja struje pri nazivnom radnom naponu	80 mA
Odobrenje	C-Tick
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	140 g
Osovine po liniji	1
Broj osovinskih nizova	1
Maksimalna duljina kabela	30 m
Sučelje za upravljanje električnom vezom	Utičnica M9 5-polni
Upravljačko sučelje	digitalni CAN-Bus s Festo protokolom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan