

Plastična savitljiva cijev PUN-H-3/16-RT-150-CB

Broj artikla: 567987

FESTO

dopušteno u prehrambenom području (postojano na hidrolizu).
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vanjski promjer cola | 3/16 |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok | 0,069 Fuß |
| Min. radijus savijanja | 0,025 Fuß |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -14,4 ... 145 Psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Sigurnost za prehrambene artikle | prema deklaraciji proizvođača |
| Temperatura okoline | -31 ... 145 °F |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,13 oz/ft |
| Boja | crveno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez bakra i PTFE-a |
| Informacija o materijalu, savitljiva cijev | TPE-U(PU) |