

Plastična savitljiva cijev PUN-H-3/16-BR-150-CB

Broj artikla: 567995

FESTO

dopušteno u prehrambenom području (postojano na hidrolizu).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer cola	3/16
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	0,069 ft
Min. radijus savijanja	0,025 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14,4 ... 145 Psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda prema izvavi dobavljača na stranicama www.festo.com
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-31 ... 145 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,13 oz/ft
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 3/16"
Boja	smeđe
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Material tubing	TPE-U(PU)