

# Plastična savitljiva cijev PUN-H-1/2-WS-150-CB

Broj artikla: 568007

FESTO

dopušteno u prehrambenom području (postojano na hidrolizu).



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrijednost   |
|--|--|
| Vanjski promjer cola                   | 1/2  |
| Radius savijanja, mjerodavan za protok | 0,204 ft   |
| Min. radius savijanja                  | 0,075 ft   |
| Upute za korištenje                    | TPE-U Ether basiert  |
| Tubing characteristics                 | Suitable for energy chains   |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi     | -14,4 ... 145 Psi  |
| Uputa za pogonski tlak                 | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| Pogonski medij                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| Test na vatrootpornost                 | UL94 HB  |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033         | F1a  |
| Klasa čistog prostora                  | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Sigurnost hrane                        | Vidi dodatne informacije   |
| Temperatura okoline                    | -31 ... 145 °F   |
| Težina proizvoda prema duljini         | 0,88 oz/ft   |
| Pneumatski priključak                  | za utični priključak vanjski promjer 1/2"  |
| Boja                                   | bijelo   |
| Tvrdoća po Shoreu                      | D 52 +/-3  |
| Materijal - napomena                   | RoHS sukladno  |
| Material tubing                        | TPE-U(PU)  |