


Plastična savitljiva cijev PUN-H-5/16-BL-500-HA

Broj artikla: 568015

FESTO

dopušteno u prehrambenom području (postojano na hidrolizu).
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer cola	5/16
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	0,121 Fuß
Min. radijus savijanja	0,065 Fuß
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14,4 ... 145 Psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Sigurnost za prehrambene artikle	prema deklaraciji proizvođača
Temperatura okoline	-31 ... 145 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,31 oz/ft
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)