


# Kutija graničnih prekidača SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20

Broj dijela: 568239

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Konstrukcija                            | kvadrat  |
| Na temelju norme                        | VDI / VDE 3845 (NAMUR)                               |
| Odobrenje                               | RCM oznaka<br>c UL us - Recognized (OL)              |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU EMC direktivi<br>prema EU RoHS direktivi    |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC<br>prema UK RoHS propisima |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                      |
| Mjerna veličina                         | Kut rotacije   |
| Princip mjerenja                        | Elektromagnetski efekt                               |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...80 °C                                       |
| Analogni izlaz                          | 4 - 20 mA  |
| Ponovite točnost analognog izlaza u ± ° | 1 deg  |
| Snaga kratkog spoja                     | da   |
| Otpornost na preopterećenje             | dostupno   |
| Područje pogonskog napona DC            | 15 V...30 V  |
| Struja bez opterećenja                  | 12 mA...20 mA  |
| Zaštita od obrnutog polariteta          | za sve električne priključke                         |
| Električni priključak                   | 9 polni<br>Vijčani terminal<br>priključni            |
| Nazivni presjek spojnog vodiča          | 2.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Vijčani spoj kabela                     | M20  |
| Dopušteni promjer kabela                | 5 mm...13 mm   |
| Maksimalna duljina kabela               | 30 m   |
| Položaj montaže                         | po želji   |
| Težina proizvoda                        | 1000 g   |
| Materijal za kućište                    | Kovana aluminijska legura                            |
| Indikator položaja                      | Crveno zeleno  |
| Opcije podešavanja                      | Učenje<br>Učenje putem električne veze               |
| Raspon podešavanja detekcije kuta       | 0 deg...270 deg                                      |

| <b>Svojstvo</b>                  | <b>Vrijednost</b>              |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Klasa zaštite                    | IP65<br>III                    |
| Izolacijski napon                | 50 V                           |
| Otpor prenapona                  | 0.8 kV                         |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom. |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B2-L                 |
| Stupanj onečišćenja              | 3                              |