

Plastično crijevo PLN-5/8-NT-150-CB

Broj dijela: 569903

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø inča	5/8
radijus savijanja relevantan za protok	0,311 Feet
Min. radijus savijanja	0,197 Feet
Radni tlak ovisan o temperaturi	-14,4 psi...203 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda prema deklaraciji proizvođača na www.festo.com
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-22 °F...176 °F
Težina proizvoda po dužini	oz/ft
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 5/8 " "
boja	prirodna
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PE