

# Plastična savitljiva cijev PLN-1/2-BL-150-CB

Broj artikla: 569918

FESTO

visoka postojanost na kemikalije i hidrolizu.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer cola	1/2
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	0,213 Fuß
Min. radijus savijanja	0,138 Fuß
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14,4 ... 203 Psi
Mjesto izdavanja certifikata	TZW
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Sigurnost za prehrambene artikle	prema deklaraciji proizvođača
Temperatura okoline	-22 ... 176 °F
Dozvola	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Težina proizvoda prema duljini	0,58 oz/ft
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	PE