

# Električna podloga CAPC-F1-E-M12

Broj dijela: 570042

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 148 mm x 28 mm
Sučelje sabirnice polja	2x M12 bushing 5-pin
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Maksimalno napajanje	4 A
Nazivni radni napon DC	24 V
Odobrenje	c UL us - Navedeno (OL)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	85 g
Duljina kabela	20 m
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA