

# Plastična savitljiva cijev PEN-14X2-SW

Broj artikla: 570516

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	14 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	80 mm
Unutarnji promjer	9,5 mm
Min. radijus savijanja	45 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,0773 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 14 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE