


# Priključna letva VABM-B6-E-N12-8

Broj artikla: 570728

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	21 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	8
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Maks. pritezni moment, montaža H-profilom	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	5 Nm
Težina proizvoda	1.150 g
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 1	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 3	NPT1/2-14
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnečenje