


# Utični spojnik NECU-FCG40-K

Broj artikla: 570895

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60603-13
Učestalost priključivanja	50
Izlaz kabela	Ravno
Težina proizvoda	5 g
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Connection pattern FC
Električni spoj 1, broj pinova/žica	40
Električni spoj 1, tip ugradnje	Snap-in locking
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Insulation displacement connector
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1,5 A
Nazivni presjek vodiča	0,13 mm <sup>2</sup>
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG26
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material housing	PBT ojačan
Material electrical contact	Bronca pozlaćeno