


# Spojni vod NEBS-L2G5-K-2.5-LE5

Broj artikla: 570920

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Svojstvo vodiča  | Standard  |
| Uvjeti ispitivanja kabela                              | Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivnja na upit<br>Uvjeti ispitivanja na upit |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 ... 30 V  |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                          | 0,8 kV  |
| Strujna opteretivost kod 40°C                          | 1 A   |
| Stupanj onečišćenja                                    | 2   |
| Mehanička zaštita                                      | IP40  |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                                    | -20 ... 60 °C   |
| Električni priključak 1                                | Utičnica, pravokutni oblik L2, 5-polna  |
| Električni priključak 2                                | otvoreni kraj, 5-žilni  |
| Struktura kabela                                       | 5 x 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Promjer kabela   | 4,1 mm  |
| Duljina kabela   | 2,5 m   |
| Nazivni presjek vodiča                                 | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Kod boje izolacije žile                                | plavo<br>smeđe<br>sivo<br>crno<br>bijelo  |
| Boja, kabelski plašt                                   | sivo  |
| Materijal - napomena                                   | Bez bakra i PTFE-a<br>RoHS sukladno   |
| Informacija o materijalu, kućište                      | PBT   |
| Informacija o materijalu, izolacijski tuljak           | PP  |
| Informacija o materijalu, plašt kabela                 | PVC   |