


# Utikač NECU-S-M12G4-P2-IS

Broj artikla: 570954

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Učestalost priključivanja	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	18 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Navojni spoj kabela	Pg9
Dozvoljeni promjer kabela	6 ... 8 mm
Presjek priključka	0,75 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Material housing	PA
Material of union nut	PA
Material electrical contact	Mjed Bijela bronca obložena