


Utikač FBS-SCRJ-PP-GS

Broj dijela: 571017

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	60 g
Napomena sučelje sabirnice polja	PROFINET LWL
Specifikacija Ethernet kabela	Optički vodič Polymer fibre 980/1000 µm Individual wire diameter: 2.2 mm
Dopušteni promjer kabela	6.5 mm...9.5 mm
Klasa zaštite	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Lijevani cink poniklane
Materijalne brtve	NBR TPE