


# Sabirnički čvor CPX-M-FB21

Broj artikla: 572221  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok utičavanja) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Feldbus sučelje	(Rugged Line FO conn. ,input) (Rugged Line FO conn. ,output) Rugged Line LWL priključak, odlazni Rugged Line LWL priključak, dolazni
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Parametriranje	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Parametri sustava
Dodatne funkcije	Parametriranje modula i sustava preko uređaja za rukovanje Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Baud brzina	500, 2000 kbit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 90 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.255 g
Maksimalni volumen adrese za izlaze	12 Byte
Maksimalni volumen adrese za ulaze	12 Byte
Protokol	Interbus
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	BA: sabirnica aktivna FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: Pogonski napon
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametriranje SF: Sustavna greška US1: napajanje elektronike, napajanje senzora US2: napajanje tereta
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminij