


# T utični priključak QBMTL-10-32-UNF-1/8-U

Broj artikla: 572295

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Nazivni promjer	0,098 "
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape, additional push-in connector, lengthwise
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,106 ft-lbf
Težina proizvoda	0,071 oz
Vrsta pričvršćenja	External hexagon 5/16
Pneumatski priključak 1	Male thread, 10-32 UNF-2A
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/8"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed poniklana PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući