


Sabirnički čvor CPX-M-FB20

Broj artikla: 572334
Proizvod u napuštanju

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Feldbus sučelje	(Rugged Line FO conn. ,input) Rugged Line LWL priključak, dolazni
Dijagnoza specifična za uređaj	Dijagnoza orijentirana na kanal i modul - Podnapon modula - Memorija dijagnoze
Parametriranje	- Ponašanje dijagnoze - Reakcija otporna na ispade - Forsiranje kanala - Ugađanje signala - Parametar sustava
Dodatne funkcije	Parametriranje modula i sustava preko uređaja za rukovanje Stanje sustava može se predstaviti podacima procesa Dodatno dijagnostičko sučelje za uređaje za rukovanje
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Baud brzina	500, 2000 kBit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 90 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.070 g
Maksimalni volumen adrese za izlaze	12 Byte
Maksimalni volumen adrese za ulaze	12 Byte
Protokol	Interbus
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	BA: sabirnica aktivna FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: Pogonski napon
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametriranje SF: Sustavna greška US1: napajanje elektronike, napajanje senzora US2: napajanje tereta
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij