

# Fiksni set prigušenja VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Broj artikla: 572543

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrijednost  |
|---|---|
| Funkcija ventila                              | Prigušna funkcija                                 |
| Pneumatski priključak 1                       | Priključna ploča                                  |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 3,5 ... 115 l/min                                 |
| Pogonski tlak                                 | -0,9 ... 10 bar                                   |
| Temperatura okoline                           | -5 ... 60 °C                                      |
| Nazivni promjer                               | 0,3 ... 1,7 mm                                    |
| Položaj ugradnje                              | proizvoljno                                       |
| Pogonski medij                                | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja           | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura ležaja                            | -20 ... 40 °C                                     |
| Temperatura medija                            | -5 ... 60 °C                                      |
| Materijal - napomena                          | RoHS sukladno                                     |
| Material bracket                              | POM   |
| Material hollow bolt                          | Aluminijska legura za gnječenje                   |