

Fiksna prigušnica VMPA1-FT-NW1.0-10

Broj artikla: 572547

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	36 ... 41 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Nazivni promjer	1 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,06 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material hollow bolt	Aluminijska legura za gnječenje