

# Priključna letva VABM-L1-10HW-G18-8-GR

Broj dijela: 573438

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                   | Vrijednost  |
|--|---|
| Mjera rastera                              | 10.5 mm   |
| Položaj montaže                            | po želji  |
| Maksimalni broj položaja ventila           | 8   |
| Odobrenje                                  | c UL us - Recognized (OL)   |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC           | 2 - umjereno opterećenje korozijom  |
| LABS sukladnost                            | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija   | Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Klasa čiste sobe                           | Klasa 6 prema ISO 14644-1   |
| Temperatura skladištenja                   | -20 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                           | 540 g   |
| Priključak za kontrolni zrak 12/14         | M5  |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84 | M5  |
| Pneumatski priključak 1                    | G1/8  |
| Pneumatski priključak 2                    | M7  |
| Pneumatski priključak 3                    | G1/8  |
| Pneumatski priključak 4                    | M7  |
| Pneumatski priključak 5                    | G1/8  |
| Napomena o materijalima                    | U skladu s RoHS   |
| Materijal spojne šine                      | Kovana aluminijska legura   |