

Priključna letva VABM-L1-14W-G14-8-GR

Broj artikla: 573504

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|------------------------------------|
| Mjera rastera | 16 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 8 |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Klasa čistog prostora | ISO class 6 |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.243 g |
| Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14 | M5 |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Aluminijska legura za gnječenje |