


# Napojni modul VMPAL-SP-QS5/16"

Broj artikla: 573646

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost                                   |
|--------------------------------|--|
| Širina                         | 23,2 mm                                      |
| Duljina                        | 107,3 mm                                     |
| Integrirana funkcija           | with electrical interlinking module          |
| Struktura ventilskog bloka     | Valve sizes can be mixed                     |
| Operating pressure MPa         | -0,09 ... 1 MPa                              |
| Pogonski tlak                  | -0,9 ... 10 bar                              |
| Pilot pressure MPa             | 0,3 ... 0,8 MPa                              |
| Tlak upravljanja               | 3 ... 8 bar                                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju             |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura okoline            | -5 ... 50 °C                                 |
| Težina proizvoda               | 50 g   |
| Pneumatski priključak 1        | za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/16"  |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno                                |
| Material supply module         | Aluminijska legura za gnječenje<br>PA ojačan |