

Uređaj za posluživanje


CDPX-X-A-W-4

Broj artikla: 574410
Proizvod u napuštanju

FESTO

4" zaslon, širok touchscreen.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	56 mm
Visina	107 mm
Duljina	147 mm
Maks. debljina prednje ploče	4 mm
Sat stvarnog vremena	da
Liste događaja	2.048
Memorija receptata	32 Kilobyte
Stranice	1.000
Oznake	10.000
Widgets	2.000
Objekti po stranici	2.000
Korisnik	50
Istovremeni pristupi klijenta	4
Trend spremnik	30
Krivulje po Trend Widgetu	5
Recepture	32
Slogovi parametara po recepturi	32.000
Spremnik događaja	4
Događaja po spremniku događaja	2.048
Alarmi	2.000
Veličina JavaSkript datoteke po stranici	8 Kilobyte
Veličina projekta	30
Raspoređivač	30
Podržani SPS protokoli	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mjesec
Broj boja	64 k
Broj LED-ova sustava	1
Pokaz	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	4,3"
Rezervna baterija	Li-baterija, s mogućim punjenjem
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija zaslona	480 x 272 piksela
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	0,4 A
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Svojstvo	Vrijednost
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 s prednje strane, IP20 sa stražnje strane
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.000 g
SPS-sučelje	Ethernet RS485
USB sučelje	da
Prerez za SD kartice	1
Ethernet sučelje	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Softver programiranja	Designer Studio