


Pokrivna ploča VABB-L1-18

Broj artikla: 574482

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	19 mm
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	1,18 Nm
Težina proizvoda	50 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover plate	Aluminijska legura za gnječenje