


# Linijski portal DHSL-0.5-DGC12-DGSL8

Broj artikla: 574497

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 0.5
Korisni teret	0 ... 0,5 kg
Pogon Z-os	DGSL-8
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	0 ... 100 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,01 mm
Pogon Y-os	DGC-12
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Međupozicija Y-os	1-struko
Hod Y-os	0 ... 1.900 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm