


# Linijski portal DHSL-2-DGC25S-DGSL12

Broj artikla: 574503

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 2
Korisni teret	0 ... 2 kg
Pogon Z-os	DGSL-12
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	0 ... 200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	$\pm 0,01$ mm
Pogon Y-os	DGC-25
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Međupozicija Y-os	1-struko
Hod Y-os	0 ... 8.500 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	$\pm 0,02$ mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	$\pm 0,02$ mm