

Linijski portal DHSL-2-EGC80TB-DGEA18

Broj artikla: 574508

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 2
Korisni teret	0 ... 2 kg
Pogon Z-os	DGEA-18
Vrsta pogona Z-os	električno Zupčasti remen
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 600 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,05 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,05 mm
Pogon Y-os	EGC-80-TB
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vodenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 8.500 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,08 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,08 mm