


Linijski portal DHSL-15-EGC120TB-DGEA40

Broj artikla: 574531

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 15
Korisni teret	0 ... 15 kg
Pogon Z-os	DGEA-40
Vrsta pogona Z-os	električno Zupčasti remen
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,05 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,05 mm
Pogon Y-os	EGC-120-TB
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vodenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 8.500 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,08 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,08 mm