

Prostorni portal DHSR-6-EGC80TB-EGC120TB-DGEA25

Broj artikla: 574551

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Grupa | Prostorni portal 6 |
| Korisni teret | 0 ... 6 kg |
| Pogon Z-os | DGEA-25 |
| Vrsta pogona Z-os | električno Zupčasti remen |
| Međupozicija Z-os | proizvoljno |
| Hod Z-os | 0 ... 600 mm |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os | ± 0,05 mm |
| Pogon Y-os | EGC-120-TB |
| Vrsta pogona Y-os | električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem |
| Međupozicija Y-os | proizvoljno |
| Hod Y-os | 0 ... 2.000 mm |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os | ± 0,08 mm |
| Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os | ± 0,08 mm |
| Pogon X-os | EGC-80-TB |
| Vrsta pogona X-os | električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem |
| Međupozicija X-os | proizvoljno |
| Hod X-os | 0 ... 8.500 mm |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju X-os | ± 0,08 mm |
| Točnost ponavljanja u međupoziciji X-os | ± 0,08 mm |