


Multipol razdjelnik NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Broj artikla: 574587

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	24 mm
Visina	23 mm
Duljina	113 mm
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Pokaz statusa	LED žuti
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	74 g
Električni priključak 1	Utičnica ravna, M8, 3-polna
Električni priključak 2	Utikač ravni, M12, 8-polni
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Strujna opteretivost po utičnom mjestu	2 A
Mehanička zaštita	IP68
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
Material housing	PBT ojačan
Boja, kućište	sivo
Material seals	FPM
Material electrical contact	poniklano i pozlačeno
Material socket	Mjed poniklana