


Utikač NECU-S1W9-C2-ACO

Broj artikla: 574588

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	59 g
Feldbus sučelje	Sub-D, 9-polni, utičnica
Električni priključak 1	Utičnica, sub-D, 9-pin
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka, moguć zaslon
Baud brzina	1 Mbit/s
Dozvoljeni promjer vodiča	8 mm
Dozvoljeni promjer kabela	8 mm
Presjek priključka	0,14 ... 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	75% at 25°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PC pojačan