



# Vertikalno-opskrbna ploča VABF-L1-P3A3-M7

Broj artikla: 574592

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10,5 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,45 Nm
Težina proizvoda	220 g
Pneumatski priključak 1	M7
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material plate	Aluminijska legura za gnečenje