


Compact Vision sustav SBOC-M-R1B-H

Broj artikla: 574642

FESTO

Brza kamera za podršku kod održavanje i dijagnostike u systainer kutiji.
Kamera s monokromatskim CMOS- senzorom 1/2", Rezolucija
640*480 Pixel, max. 2100 fps, mrežno sučelje 100 Mbit/s



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Rezolucija senzora	640 x 480 Pixel (VGA)
Pričvršćenje objektiva	CS-mount (C-mount sa zaštitnom cijevi objektiva)
Vidno polje	Ovisno o izabranom objektivu
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Duljina	139,4 mm
Maks. ukupna struja	1,5 A na izlazima 24 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza	120 mA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Uvjeti okoline	Zaštita od ekstremnih utjecaja stranog svjetla što je moguće čišći zrak okoline
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	182 g
Vrijeme osvjetljenja	1 µs ... 1.000 ms
Brzina slika (puna slika)	241 fps
Tip senzora	Monokromno
Radni razmak	Ovisno o izabranom objektivu
Ethernet, brzina prenošenja podataka	100 Mbit/s
Ethernet, podržani protokoli	TCP/IP
Ethernet, priključni utikač	Utikači M12
Ethernet, sabirničko sučelje	IEEE802.3U (100BaseT)
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Material cover	ABS-ojačan
Material housing	Aluminij eloksirano