



Vremenski usporni ventil VZ-3-PK-3

Broj artikla: 5755

FESTO

neaktivirano, nema prolaza, na 2n-priključnoj ploči sa spojem nasadnim priključkom za savitljivu cijev NW 3.

Kod priključka dodatnog volumena (spremnika) moguća su odgovarajuće dulja vremenska zatezanja .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2 mm
Način aktiviranja	pneumatski
Konstruktivna struktura	Dosjedni ventil s povratnom oprugom
Overlap	Undertlap
Uputa za dinamičku silu	Frekvencija uklapanja najmanje 1x po tjednu
Pogonski tlak	2,5 ... 8 bar
Normalni nazivni protok	90 l/min
Podesivo usporo vrijeme	0,25 ... 5 s
Trajanje pauze za povrat na početak	\geq 55 ms
Točnost ponavljanja, namještanje vremena	\pm 0,5 s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče na montažnom okviru po izboru:
Pneumatski priključak	PK-3
Material housing	Cinkov tlačni lijev