


# Utikač NECU-M-S-A12G4-IS

Broj dijela: 575719

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	38 g
Električni priključak	4-polni Stezaljka kaveza M12x1 Ravni utikač
Kodiranje konektora	A
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Dopušteni promjer kabela	4 mm...8 mm
Priključni presjek	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal za kućište	Lijevani cink poniklane
Materijal utikačkih kontakata	Bronca pozlaćen