

Centrirni prsten EAML-43-4-43

Broj artikla: 575962

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihвата	43 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	6 g
Kod sučelja, pogon	M43
Kod sučelja, kućište spojke	43D
Materijal - napomena	RoHS sukladno