


Utikač NECC-S1G9-C2-M

Broj artikla: 576031

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Visina	39,4 mm
Duljina	58 mm
Težina proizvoda	24 g
Feldbus sučelje	Sub-D, 9-polni, utičnica
Električni priključak	9-polno / 9-polno Sub-D / vijčana stezaljka
Baud brzina	1 Mbit/s
Dozvoljeni promjer vodiča	8 mm
Dozvoljeni promjer kabela	8 mm
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju