

Sustav upravljanja CMCA

Broj artikla: 576335
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Sigurnosna funkcija	Siguran stop 1 (SS1)
Razina izvedbe (PL)	Sigurnosni Stop 1 (SS1) / kategorija 4, Nivo performanse e
Mrežna frekvencija	50 ... 60 Hz
Mrežni napon AC	230/400 V
Faze nazivnog pogonskog napona	3-fazno
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 % ne kondenzira se
Temperatura okoline	5 ... 40 °C
Električni priključak	Opružna stezaljka
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno