

Priključni blok VABM-B10-20E-N38-2

Broj dijela: 576351

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	22 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	680 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Priključak za upravljački zrak 12	1/8 NPT
Priključak za upravljački zrak 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 3	3/8 NPT
Pneumatski priključak 5	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura