


Blok podnožja VABM-B10-20E-N38-8

Broj artikla: 576357

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera | 22 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 8 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 1.798 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Priključak, upravljački zrak 12 | 1/8 NPT |
| Priključak, upravljački zrak 14 | 1/8 NPT |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 5 | 3/8 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Aluminijska legura za gnječenje |